



## Glodača glava za velike posmake MFH mini, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Razred artikla	250

### Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza $D_c$	16 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Broj oštrica Z	2
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Duljina izboja $L_1$	50 mm
Ø $D_3$	9 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	25 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,35 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	7,3 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

**Pribor**

Stezni vijak	229713
--------------	--------