



Glodača glava za velike posmake MFH mini, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Razred artikla	250

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	117 mm
Broj oštrica Z	4
Ø D_3	18 mm
Ø reza D_c	25 mm
Ø drške D_s h6	25 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja L_1	60 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm
Interpolacija Ø D_{min}	43 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,05 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	16,3 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------