

**Garant**
**Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola, broj alata: 37**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	953828 37
GTIN	4062406155711
Razred artikla	91A

**Opis**
**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

**Dio isporuke:**

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953828: 1 kom.  
 6-kutni nastavak GARANT od 1/4 cola, br. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: po 1 kom.  
 GARANT račna prespojiva 1/4 cola br. 632025 vel. 1/4: 1 kom.  
 GARANT Produžetak od 1/4 cola br. 632429 vel. 50; 150: po 1 kom.  
 GARANT t ručica, 1/4 cola, br. 633029 vel. 116: 1 kom.  
 Kardanski zglob GARANT od 1/4 cola, br. 633529 vel. 1/4: 1 kom.  
 GARANT račna prespojiva 1/2 cola br. 640025 vel. 1/2: 1 kom.  
 GARANT produžetak, 1/2 cola, br. 641029 vel. 75; 250: po 1 kom.  
 T ručica GARANT od 1/2 cola, br. 641329 vel. 295: 1 kom.  
 Kardanski zglob GARANT od 1/2 cola, br. 641629 vel. 1/2: 1 kom.  
 12-kutni nastavak GARANT od 1/2 cola, br. 642129 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 kom.  
 Nastavak za 6-kutne odvijače GARANT od 1/2 cola br. 643229 Vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

**Tehnički opis**

Dubina u G	20
Težina	3,513 kg

širina	250 mm
Širina u G	10
Dubina	500 mm
Broj alata	37
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×20
Izlazni Četverokut	1/4 col
Izlazni Četverokut	1/2 col
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633029 116
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641029 255
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 7 mm	643229 7
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 27 mm	642129 27
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642129 19
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633529 1/4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 4 mm	643229 4
T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641329 295
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642129 22
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631029 5
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632429 50
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643229 10
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631029 7
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631029 11
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642129 17
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642129 18

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631029 9
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953828	952001 953828
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642129 24
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631029 10
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 12 mm	631029 12
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631029 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643229 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643229 6
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640025 1/2
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631029 5,5
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641629 1/2
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 5 mm	643229 5
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642129 16
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631029 4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643229 14
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642129 21
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642129 13
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641029 75
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643229 12
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632429 150
Račna dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem tip 1/4	632025 1/4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631029 6