



Glodača glava za velike posmake MFH mini, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Razred artikla	250

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Duljina izboja L_1	30 mm
\varnothing drške D_5 h6	16 mm
\varnothing reza D_c	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Broj oštrica Z	2
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	25 mm
Kut uranjanja α_{maks}	2,35 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	7,3 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------