



Glodača glava za velike posmake MFH mini, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Razred artikla	250

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	131 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	25 mm
Duljina izboja L_1	70 mm
Ø drške D_5 h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Broj oštrica Z	5
Ø reza D_c	32 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Interpolacija Ø D_{min}	57 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,74 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	23,3 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj

Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------