



## Glodača glava za velike posmake MFH mini, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Razred artikla	250

### Tehnički opis

Ø reza $D_c$	32 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Ø $D_3$	25 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja $L_1$	120 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{maks}$	62 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	57 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,74 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	23,3 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

**Pribor**

Stezni vijak	229713
--------------	--------