

**Garant****Garnitura brusnih blokova, 24-dijelni tvrdo, 100×68×26 mm, granulacija: 150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557470 150
GTIN	4062406155957
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

**Brusni blok** u **tvrdoj** izvedbi s većom čvrstoćom bridova. **4 strane oslojene** korundom (A).  
**Keramička obloga** za **dulji vijek trajanja**.

Smanjen unos stranih tvari u površinu obratka zbog veziva koje ne sadržava otapala.

**Prednost:**

- **Elastično, bez presavijanja i stvaranja nabora.**
- **Sve spužve su prikladne i za mokro brušenje.**
- **Manja sklonost taloženju, perivo.**

**Upotreba:**

Za skidanje srha i plosnato brušene na drvu, metalu i lakovima.

**Tehnički opis**

Granulacija	150
Stupanj finoće	vrlo fino
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
širina	68 mm
Visina	26 mm

Duljina	100 mm
Atribut imena proizvoda	100×68×26 mm
Broj oslojenih površina	4
Broj spužvi, podloški	24
Vrsta proizvoda	Brusna spužva

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		