

**Garant****Rola brusne spužve Soft mekano, 100 mm × 24 m, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557460 60
GTIN	4062406154486
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Rola brusne spužve Soft s jedne strane obložene **normalnim korundom (A)**. **Keramička obloga** za dulji vijek trajanja. Pohrana u praktičnoj kutiji za doziranje s prorezom za brže uočavanje razine napunjenosti.

**Prednost:**

**Čisti potporni materijal od pjene.** Time se postiže najveća fleksibilnost i izbjegava probijanje zrna. Smanjen unos stranih tvari u površinu obratka zbog veziva koje ne sadržava otapala. **200 perforiranih jastučića** 100×120×3 mm.

**Upotreba:**

**Fino brušenje kontura, bridova i na teško dostupnim mjestima,** npr. priprema prije lakiranja, čišćenja. Mokro i suho brušenje.

**Tehnički opis**

Granulacija	60
Stupanj finoće	srednje
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
širina	100 mm
Visina	3 mm
Duljina	120 mm
Atribut imena proizvoda	100 mm × 24 m
Broj oslojenih površina	1
Broj spužvi, podloški	200
Vrsta proizvoda	Brusna spužva

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

suho

prikladno