

Garant

Garnitura brusnih spužvi 24-dijelna vrlo mekano, 120×98×13 mm, granulacija: 100

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557480 100
GTIN	4062406155988
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusna spužva s vrlo mekanim međuslojem. Izvrsno se prilagođava svim profilima. **Obložena s dvije strane.**

Korund (A) s **keramičkom oblogom** za **dulji vijek trajanja.**

Smanjen unos stranih tvari u površinu obratka zbog veziva koje ne sadržava otapala.

Prednost:

- **Elastično, bez presavijanja i stvaranja nabora.**
- **Sve spužve su prikladne i za mokro brušenje.**
- **Manja sklonost taloženju, perivo.**

Upotreba:

Za **fino brušenje neravnih i profiliranih površina** bez promjene geometrije. Za brušenje metala, drva i plastike prije nanošenja boje, međubrušenje laka.

Tehnički opis

Stupanj finoće	precizno
Granulacija	100
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

širina	98 mm
Visina	13 mm
Duljina	120 mm
Atribut imena proizvoda	120×98×13 mm
Broj oslojenih površina	2
Broj spužvi, podloški	24
Vrsta proizvoda	Brusna spužva

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

