

Garant

Garnitura brusnih spužvi 24-dijelna vrlo mekano, 120×98×13 mm, granulacija: 180

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 557480 180 |
| GTIN | 4062406155995 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Brusna spužva s vrlo mekanim međuslojem. Izvrsno se prilagođava svim profilima. **Obložena s dvije strane.**

Korund (A) s **keramičkom oblogom** za **dulji vijek trajanja.**

Smanjen unos stranih tvari u površinu obratka zbog veziva koje ne sadržava otapala.

Prednost:

- **Elastično, bez presavijanja i stvaranja nabora.**
- **Sve spužve su prikladne i za mokro brušenje.**
- **Manja sklonost taloženju, perivo.**

Upotreba:

Za **fino brušenje neravnih i profiliranih površina** bez promjene geometrije. Za brušenje metala, drva i plastike prije nanošenja boje, međubrušenje laka.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Granulacija | 180 |
| Stupanj finoće | super fino |
| Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |

| | |
|-------------------------|---------------|
| širina | 98 mm |
| Visina | 13 mm |
| Duljina | 120 mm |
| Atribut imena proizvoda | 120×98×13 mm |
| Broj oslojenih površina | 2 |
| Broj spužvi, podloški | 24 |
| Vrsta proizvoda | Brusna spužva |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Kamen | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

