

Garant

Komplet mekih brusnih spužvi, 20-dijelni mekano, 120×98×5 mm, granulacija: 1000

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557490 1000
GTIN	4062406156039
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusna spužva s pjenastom strukturom koja **raspoređuje pritisak**. Obloženo korundom (A). Obložena s dvije strane.

Smanjen unos stranih tvari u površinu obratka zbog veziva koje ne sadržava otapala.

Prednost:

- **Elastično, bez presavijanja i stvaranja nabora.**
- **Sve spužve su prikladne i za mokro brušenje.**
- **Manja sklonost taloženju, perivo.**

Upotreba:

Fino brušenje kontura, bridova i na teško dostupnim mjestima, npr. priprema prije lakiranja, čišćenja. Mokro i suho brušenje.

Tehnički opis

Granulacija	1000
Stupanj finoće	ultra fino

Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina	98 mm
Visina	5 mm
Duljina	120 mm
Atribut imena proizvoda	120×98×5 mm
Vrsta proizvoda	Brusna spužva

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

