



## Glodača glava za velike posmake MFH mini, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Razred artikla	250

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	79 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza $D_c$	16 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Duljina izboja $L_1$	30 mm
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Broj oštrica Z	2
Ø $D_3$	9 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$	25 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	2,35 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	7,3 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

---

**Pribor**

Stezni vijak	229713
--------------	--------