



## Glodača glava za velike posmake MFH mini, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/5mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 221955 25/5   |
| GTIN           | 4960664741397 |
| Razred artikla | 250           |

### Tehnički opis

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ø D <sub>3</sub>                             | 18 mm                |
| maksimalna dubina reza ap maks               | 1 mm                 |
| Duljina izboja L <sub>1</sub>                | 60 mm                |
| Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>           | 117 mm               |
| Ø reza D <sub>c</sub>                        | 25 mm                |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | LOGU 0303..          |
| Vijak za izmjenjivu pločicu                  | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø drške D <sub>s</sub> h6                    | 25 mm                |
| Broj oštrica Z                               | 5                    |
| Unutarnje hlađenje                           | da                   |
| Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>            | 48 mm                |
| Interpolacija Ø D <sub>min</sub>             | 43 mm                |
| Kut uranjanja α <sub>maks</sub>              | 1,05 stupanj         |
| Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub> | 16,3 mm              |
| Kut rezne oštrice κ                          | 15 stupanj           |
| Izvedba drške                                | Weldon drška         |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Primjena glodala   | Cirkularna glodala                |
| Primjena glodala   | Plungen                           |
| Primjena glodala   | Ramping                           |
| Strategija rezanja | HPC                               |
| Vrsta proizvoda    | Glodača glava za kopirno glodanje |

---

## Pribor

|              |        |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229713 |
|--------------|--------|