



Glodača glava za velike posmake MFH mini, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221950 20/3
GTIN	4960664741250
Razred artikla	250

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Ø D ₃	13 mm
Broj oštrica Z	3
Duljina izboja L ₁	50 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø drške D _s h6	20 mm
Ø reza D _c	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Ukupna duljina L _{ukupno}	130 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D _{min}	33 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,52 stupanj
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	11,3 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------