

Garant**GARANT Master Alu PickPocket VHM torusno glodalo HPC, DLC, Ø e8 DC/ R1: 16/5,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206257 16/5,0
GTIN	4062406156466
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Duljina oštrice u skladu s normom DIN 6527.

Tolerancija: radijus rezne oštrice $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.**Upotreba:**Specijalno za **obradu pri velikim brzinama u izradi kalupa i alata.****Tehnički opis**

Ø reza D_c	16 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,16 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Radijus rezne oštrice R_1	5 mm
Broj zubi Z	3
Ukupna duljina L	108 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	58 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,14 mm
Duljina rezne oštrice L_s	31 mm
Ø drške D_s	16 mm
Oslobađanje Ø D_1	15,8 mm

List s podacima

Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut spirale	42 stupanj
Serija	Master Alu
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,03×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	550 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	450 m/min	N
PMMA akril	prikladno	200 m/min	N
PE-HD	prikladno	160 m/min	N
PA 66	prikladno	200 m/min	N

List s podacima

PEEK	prikladno	150 m/min	N
PF 31	prikladno	130 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	180 m/min	N
POM GF25	prikladno	160 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	150 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	130 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Cu	prikladno	160 m/min	N
CuZn	prikladno	200 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/206257-16/5,0>