



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Razred artikla	250

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
maksimalna dubina reza $a_{\text{p maks}}$	1 mm
Broj oštrica Z	5
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza D_c	32 mm
Ø D_3	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	23,3 mm
Interpolacija Ø D_{min}	57 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,74 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Izvedba drške	s navojem

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------