



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Razred artikla	250

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M8
Ø D ₃	9 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	25 mm
Broj oštrica Z	2
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Ø reza D _c	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	7,3 mm
Interpolacija Ø D _{min}	25 mm
Kut uranjanja α _{maks}	2,35 stupanj
Interpolacija Ø D _{maks}	30 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala

Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------