

Garnitura dlijeta, probijača, izbijača, broj alata: 10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	954678 10
GTIN	2050002004382
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Asortiman alata široke primjene u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućine. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod** ukazuje na nedostatak alata.

Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 10 G, odn. 250 × 250 mm) ili 1/2 (10 G × 20 G, odn. 250 × 500 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Novi GARANT GridLine radionički stolovi s potpuno izvlačnim ladicama i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 20 G odn. 500 × 500 mm (B×T).

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954678: 1 kom.

Plosnato dlijeto br. 740500 vel. 200: 1 kom.

Križno dlijeto br. 740600 vel. 200: 1 kom.

Probijač br. 745500 vel. 3; 4: po 1 kom.

Izbijač br. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.

Tehnički opis

širina	250 mm
--------	--------

Dubina u G	10
Broj alata	10
Dubina	250 mm
Širina u G	10
Izvedba	s udarnim alatom
Težina	1,344 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×10
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 2 mm	747000 2
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 4 mm	745500 4
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954678	952001 954678
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 5 mm	747000 5
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 4 mm	747000 4
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 6 mm	747000 6
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 3 mm	745500 3
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 8 mm	747000 8
Plosnato dljeto ukupna duljina 200 mm	740500 200
Križno dljeto ukupna duljina 200 mm	740600 200
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 3 mm	747000 3