



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/4mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 221960 20/4 |
| GTIN | 4960664741076 |
| Razred artikla | 250 |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Prihvatni navoj M | M10 |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø D ₃ | 13 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LOGU 0303.. |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 30 mm |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Ø reza D _c | 20 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Max duljina uranjanja L za α _{maks} | 11,3 mm |
| Interpolacija Ø D _{min} | 33 mm |
| Kut uranjanja α _{maks} | 1,52 stupanj |
| Interpolacija Ø D _{maks} | 38 mm |
| Izvedba drške | s navojem |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Primjena glodala | Plungen |
| Primjena glodala | Ramping |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229713 |
|--------------|--------|