




## Garnitura nasadnih odvijača, potpuno izoliranih, broj alata: 7



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	954532 7
GTIN	2050002004344
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

#### Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954532: 1 kom.

WIHA set nasadnih ključeva br. 622500 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: po 1 kom.

### Tehnički opis

Dubina	500 mm
Broj alata	7
Broj alata	7
Širina	200 mm
Širina u G	8
Težina	0,909 kg
Dubina u G	20
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×20

Vrsta proizvoda

Umetak od tvrde pjene

**Pribor**

Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 13 mm	622500 13
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 5,5 mm	622500 5,5
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 10 mm	622500 10
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 7 mm	622500 7
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954532	952001 954532
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 9 mm	622500 9
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 6 mm	622500 6
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 8 mm	622500 8