



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Razred artikla	250

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
\varnothing reza D_c	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Broj oštrica Z	6
Prihvatni navoj M	M16
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	23,3 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,74 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Izvedba drške	s navojem

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------