

Garnitura škara, broj alata: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	954883 5
GTIN	2050002004498
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954883: 1 kom.

GARANT kombinirane škare br. 763030 vel. 205: 1 kom.

GARANT kombinirane škare br. 763040 vel. 205: 1 kom.

Ideal škare za lim br. 766000 vel. 260: 1 kom.

GARANT škare za električare br. 768850 vel. 140: 1 kom.

GARANT radne škare br. 769240 vel. 210: 1 kom.

Tehnički opis

Dubina u G	20
Širina u G	8
Broj alata	5
Dubina	500 mm
širina	200 mm
Težina	1,3 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm

Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Ideal-škare za lim s 2K drškom ukupna duljina 260 mm	766000 260
Škare za električares dvokomponentnom ručkom i reznim utorom za žicu ukupna duljina 140 mm	768850 140
Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravnosavijene, namještanje širine otvora ukupna duljina 205 mm	763040 205
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954883	952001 954883
Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravneravne, namještanje širine otvora ukupna duljina 205 mm	763030 205
Radne škare s prevlakom od titana ukupna duljina 210 mm	769240 210