



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Razred artikla	250

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M12
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Broj oštrica Z	4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing reza D_c	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	16,3 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,05 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala

Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------