

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 5 oštrice. Konveksna izvedba oštrice kod izmjenjive rezne pločice omogućuje mekani ulazak oštrice u materijal.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 1$  mm.

**Tehnički opis**

Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOGU 030310 ER-GM
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Kutni radijus	1 mm
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 - 1,9 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		