

## Asortiman dlijeta, probijača i izbijača, broj alata: 11



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	955240 11
GTIN	2050002004634
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

#### Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955240: 1 kom.

Plosnato dlijeto 200 mm br. 740500 vel. 200: 1 kom.

Križno dlijeto 200 mm br. 740600 vel. 200: 1 kom.

Probijač br. 745500 vel. 3; 4: po 1 kom.

Izbijač br. 747000 vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.

GARANT bravarski čekić art. 750110 vel. 300: 1 kom.

### Tehnički opis

Dubina	176 mm
Broj alata	11
širina	383 mm
Izvedba	s udarnim alatom
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a	176 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

**Pribor**

Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 6 mm	747000 6
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 8 mm	747000 8
Plosnato dljeto ukupna duljina 200 mm	740500 200
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 4 mm	747000 4
Križno dljeto ukupna duljina 200 mm	740600 200
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 5 mm	747000 5
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 4 mm	745500 4
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955240	952001 955240
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g	750110 300
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 2 mm	747000 2
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 3 mm	745500 3
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 3 mm	747000 3