

## Asortiman za označavanje i piljenje, broj alata: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	954890 8
GTIN	2050002004504
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

#### Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954890: 1 kom.

Trajni marker EDDING br. 085130 vel. R: 1 kom.

GARANT pomično mjerilo br. 410100 vel. 150: 1 kom.

HM igla za označavanje br. 458760 vel. HM: 1 kom.

HOLEX precizno čelično mjerilo br. 461600 vel. 300: 1 kom.

GARANT čelična traka br. 461992 vel. 3: 1 kom.

Džepna vodena vaga br. 467482 vel. 70: 1 kom.

GARANT lukovi metalne pile br. 580400: 1 kom.

Listovi ručne pile GARANT br. 582500 (1 VPE = 10 kom.): 1 kom.

### Tehnički opis

Širina	200 mm
Širina u G	8
Dubina u G	20
Dubina	500 mm

Broj alata	8
Izvedba	s asortimanom alata
Težina	1,474 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Igla za označavanje sa vrhom od tvrdog metala - ravna, s kapičom Tip	458760
List tračne pile GARANT bimetalnim listom 18 – 32 zuba progresivno	580400
Trajni marker boja natpisa R	085130 R
Precizna čelična mjerna trakanehrđajuća, matirana duljina 300 mm	461600 300
List ručne pile, jednostranoBimetal, progresivno	582500
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954890	952001 954890
Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm	410100 150
Čelični tračni metar „Quickmeter“ duljina trake 3 m	461992 3
Džepna vodena vagaPro Magnetic duljina 70 mm	467482 70