


Garant**Garnitura kliješta, broj alata: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	954295 5
GTIN	4062406157654
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Asortiman alata široke primjene u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućine. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod** ukazuje na nedostatak alata.

Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 10 G, odn. 250 × 250 mm) ili 1/2 (10 G × 20 G, odn. 250 × 500 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Novi GARANT GridLine radionički stolovi s potpuno izvlačnim ladicama i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 20 G odn. 500 × 500 mm (B×T).

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954295: 1 kom.

GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 180: 1 kom.

GARANT vodoinstalaterska kliješta br. 706001 vel. 250: 1 kom.

GARANT plosnata okrugla kliješta ravna br. 713040 vel. 200: 1 kom.

GARANT plosnata okrugla kliješta, kutna br. 713440 vel. 200: 1 kom.

GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 160: 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	5
Širina u G	10
širina	250 mm

Dubina u G	20
Dubina	500 mm
Težina	1,553 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713040 200
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954295	952001 954295
Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna ukupna duljina 250 mm	706000 250
Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 180 mm	700940 180
Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713440 200
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna ukupna duljina 250 mm	706001 250