


Garant**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj alata: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955115 8
GTIN	4062406157920
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955115: 1 kom.

GARANT dvostruki viličasti ključ br. 610600 vel. 4 × 5; 6 × 7; 8 × 9 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19: po 1 kom.

Tehnički opis

širina	383 mm
Dubina	115 mm
Izvedba	s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a	115 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610600 12X13
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610700 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610600 8X9
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610700 16X17
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610600 16X17
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610600 10X11
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955115	952001 955115
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 4X5 mm	610600 4X5
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610600 6X7
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610700 18X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610600 18X19