


Garant**Garnitura kliješta, broj alata: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	954201 5
GTIN	4062406157456
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica **20 G × 16 G**, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Dio isporuke:

GARANT plosnata okrugla kliješta ravna br. 713040 vel. 200: 1 kom.

GARANT plosnata okrugla kliješta, kutna br. 713440 vel. 200: 1 kom.

GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 160: 1 kom.

GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 180: 1 kom.

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954201: 1 kom.

GARANT vodoinstalaterska kliješta br. 706001 vel. 250: 1 kom.

Tehnički opis

Širina u G	8
Broj alata	5
širina	200 mm

Dubina	500 mm
Dubina u G	20
Izvedba	s kliještima
Težina	1,522 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 180 mm	700940 180
Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna ukupna duljina 250 mm	706000 250
Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713040 200
Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna ukupna duljina 250 mm	706001 250
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954201	952001 954201
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713440 200