


**Garant****Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj alata: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955120 10
GTIN	4062406157951
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

**Dio isporuke:**

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955120: 1 kom.

GARANT viličasto-okasti ključ br. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: po 1 kom.

**Tehnički opis**

Dubina	115 mm
širina	383 mm
Izvedba	s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a	115 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

**Pribor**

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613600 7
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955120	952001 955120
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613600 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613600 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613600 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613600 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613600 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613600 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613600 6
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 9 mm	613600 9
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613600 19