

**Garant****Garnitura okastih ključeva s račnom, broj alata: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955125 8
GTIN	
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

**Dio isporuke:**

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 955125: 1 kom.

Viljuškasti ključ / okasti ključ s račnom GARANT br. 614800 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: po 1 kom.

**Tehnički opis**

širina	383 mm
Dubina	115 mm
Izvedba	s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
prikladno za dubinu shadowboard-a	115 mm
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

**Pribor**

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955125	952001 955125
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 11 mm	614800 11
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 16 mm	614800 16
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 13 mm	614800 13
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 12 mm	614800 12
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 17 mm	614800 17
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 9 mm	614800 9
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 8 mm	614800 8
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 10 mm	614800 10