

**LOGU 030310 ER-GM, PR1510, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221974 GG
GTIN	4960664741625
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 5 oštrice. Konveksna izvedba oštrice kod izmjenjive rezne pločice omogućuje mekani ulazak oštrice u materijal.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 1$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 - 1,5 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOGU 030310 ER-GM

Tip: GG

Kutni radijus: 1 mm

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks}}$ : 1,6 mm

**Tehnički opis**

Tip	GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOGU 030310 ER-GM
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Kutni radijus	1 mm

Vrsta	PR1510
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		