



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Razred artikla	250

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Ø reza D_c	25 mm
Prihvatni navoj M	M12
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Ø D_3	18 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	16,3 mm
Interpolacija Ø D_{min}	43 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,05 stupanj
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm
Izvedba drške	s navojem

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------