


**LOGU 030310 ER-GM, PR1525, tip: ST1400**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 5 oštrice. Konveksna izvedba oštrice kod izmjenjive rezne pločice omogućuje mekani ulazak oštrice u materijal.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 1 \text{ mm}$ .

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 - 1,5 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOGU 030310 ER-GM

Tip: ST1400

Kutni radijus: 1 mm

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks}}$ : 1,6 mm

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOGU 030310 ER-GM
Tip	ST1400
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,6 mm
Kutni radijus	1 mm

Vrsta	PR1525
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		