

HOLEX**Digitalno pomično mjerilo ABS + set pribora, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412815 150
GTIN	4062406156497
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Set se sastoji od digitalnog pomičnog mjerila i pribora.

- **Digitalno pomično mjerilo s apsolutnom skalom, nije potrebno pronalaženje nule. Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. S robusnim metalnim kućištem.**
- **Set pribora za digitalno pomično mjerilo – omogućuje mjerenje udubljenja, utora i razmaka između provrta.**

Dio isporuke:

1× digitalno pomično mjerilo br. 412821 vel. 150.

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

1× garnitura pribora br. 412747 vel. 3,5 **sastoji se od:**

2 para kratkih i dugih nosača mjernih uložaka.

3 para mjernih uložaka s mjernim pločicama \varnothing 6 mm, \varnothing 10 mm, \varnothing 12,5 mm.

2 para mjernih umetaka s mjernim konusom \varnothing 9 mm, 60° und \varnothing 12 mm, 60°.

1 par mjernih uložaka s mjernim cilindrom \varnothing 1,5×9 mm.

1× opružni sustav za konstantnu silu mjerenja.

1× kutni ključ.

1× most za mjerenje dubine od 75 mm.

Uključuje stabilnu plastičnu kutiju.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke

Očitavanje	0,0005 col
Duljina kraka	40 mm
Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerna površina	najfinije lepano
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	mm / inči
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Graničnik za mjerenje dubine	412710
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Garnitura pribora za digitalna pomična mjerila maks. širina kljuna 3,5 mm	412747 3,5

Digitalno pomično mjeriloABS mjerno područje 150 mm	412821 150
Vijak za držač dubinomjera	412236