


Garant**Nasadna čeljust za širinu čeljusti 90 mm, čelik, Širina čeljusti: 160 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362643 160
GTIN	4045197738165
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

Nasadne čeljusti različitih širina od srednje čvrstog, eloksiranog aluminijskog, odnosno kaljenog čelika.

Prednost:

- Čeljusti se mogu koristiti neovisno o proizvođaču. Moguća zamjena s Allmatica na Garant, na Röhms, na Gressel itd.
- Opremanje u kratkom roku – brza zamjena nasadnih čeljusti.
- Produžavanje vremena rada stroja uslijed minimalnog vremena potrebnog za pripremu.
- Izrazito fleksibilna primjena.

Funkcija:

Brzo i jednostavno priključivanje nasadnih čeljusti na osnovne čeljusti. Bez zamornog pričvršćivanja čeljusti na stegu pomoću vijaka.

Upotreba:

Osnovne čeljusti za montažu na odgovarajuću stegu u kombinaciji s odgovarajućim brzoizmjenjivim nasadnim čeljustima.

Dio isporuke:

1 nasadna čeljust.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.

Visina čeljusti h: 36 mm

Duljina čeljusti l: 77 mm

Tehnički opis

Visina čeljusti h	36 mm
Duljina čeljusti l	77 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust škripca