

Garnitura alata za obuku mehaničara, 43-dijelna za industrijske mehaničare bez sklopive kutije, broj alata: 43



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680265 43
GTIN	2050002003576
Razred artikla	66H

Opis

Dio isporuke:

- Držać magneta: Tri kom. br. 085915 vel. 20
- Pomično mjerilo **GARANT**: Jedan kom. br. 410100 vel. 150
- Kut graničnika: Jedan kom. br. 452600 vel. 100×70
- Precizni opružni šestar: Jedan kom. br. 457000 vel. 150
- Igla za označavanje, ravna: Jedan kom. br. 458500 vel. 180
- Čelično ravnalo: Jedan kom. br. 461805 vel. 300
- Tračni metar na namotavanje **GARANT**: Jedan kom. br. 462210 vel. 2
- DICK** plosnata turpija, rez 1: Po 1 kom. br. 510100 vel. 150; 250
- DICK** plosnata turpija, rez 3: Po 1 kom. br. 510300 vel. 150; 250
- DICK** turpija s tri brida, rez 1: Jedan kom. br. 511100 vel. 250
- DICK** turpija s tri brida, rez 3: Jedan kom. br. 511300 vel. 200
- DICK** turpija s četiri brida, rez 1: Jedan kom. br. 512100 vel. 250
- DICK** turpija s četiri brida, rez 3: Jedan kom. br. 512300 vel. 150
- DICK** okrugla turpija, rez 1: Jedan kom. br. 514100 vel. 250
- DICK** okrugla turpija, rez 3: Jedan kom. br. 514300 vel. 200
- Drške turpija od tvrdog drveta: 2 kom. br. 519400 vel. 120 5 kom. vel. 120 i 3 kom. vel. 140
- Četka za turpisanje: Jedan kom. br. 576000 vel. 115×40
- Odvijač s ravnom glavom **GARANT**: Jedan kom. br. 660030 vel. 5,5
- Plosnato dljeto **PB Swiss Tools**: Jedan kom. br. 740900 vel. 150
- Probijač **PB Swiss Tools**: Po 1 kom. br. 745300 vel. 3; 6

PB Swiss Tools točkalo: 1 kom. br. 748900 vel. 120
 Bravarski čekić **GARANT**: 1 kom. br. 750110 vel. 500
RENNSTEIG brobridno šuplje strugalo: Jedan kom. br. 836010 vel. 200
RENNSTEIG plosnato strugalo: Jedan kom. br. 837020 vel. 250
GARANT čeljusti za stegu (par): 1 kom. br. 967711 vel. 125
 Ručna metla za radni stol: 1 kom. br. 087553 vel. 280
uvex® udobne zaštitne naočale, prozirne: 1 kom. br. 096504 vel. CLEAR
 Zaštita za sluh: 1 kom. br. 097795 vel. STEEL
 Kožne radne rukavice (par): 1 kom. br. 094055 vel. 10

Napomena:

Isporuka bez montiranog alata.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda

Garnitura alata

Pribor

Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 5,5 mm	660030 5,5
Plosnati strugač duljina oštrice 250 mm	837020 250
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Okrugla turpija duljina bez drške 250 mm	514100 250
Trobridni strugač duljina oštrice 200 mm	836010 200
Plosnata turpija duljina bez drške 150 mm	510100 150
Opružni šestar sa šiljkom duljina D (L) 150 mm	457000 150
Plosnata turpija duljina bez drške 150 mm	510300 150
Probijači posebna kvaliteta kromirano Ø vrha 6 mm	745300 6
Bravarski čekić s zaštitnom ovjesom Težina bez drške 500 g	750110 500
Ručna četka za radni stol Poly-Kokos® duljina 280 mm	087553 280
Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano ukupna duljina 120/12 mm	748900 120/12
Zaštitne naočale zatamnjenje stakla CLEAR	096804 CLEAR
Probijači posebna kvaliteta kromirano Ø vrha 3 mm	745300 3

Plosnati magnet s unutarnjim navojem Ø 20 mm	085915 20
Plosnata turpija duljina bez drške 250 mm	510300 250
Tračni metar s prozorčićem duljina trake 2 m	462210 2
Plosnata turpija duljina bez drške 250 mm	510100 250
Udobne zaštitne naočale uvex pheos cx2 zatamnjenje stakla CLEAR	096504 CLEAR
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 125 mm	967711 125
Igla za označavanje - ravna	458500
Četverobridna turpija duljina bez drške 150 mm	512300 150
Par rukavica Puna goveđa koža veličina rukavice 10	094055 10
Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm	410100 150
Zaštitne naočale zatamnjenje stakla CLEAR	096807 CLEAR
Trobridna turpija duljina bez drške 200 mm	511300 200
Okrugla turpija duljina bez drške 200 mm	514300 200
Trobridna turpija duljina bez drške 250 mm	511100 250
Točkalo, posebna kvaliteta, kromirano ukupna duljina 120/10 mm	748900 120/10
Četverobridna turpija duljina bez drške 250 mm	512100 250
Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Kutnik s osloncem Točnost 2 duljina krakova 100X70 mm	452600 100X70
Plosnato dlijeto ukupna duljina 150 mm	740900 150
Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća matirana s podjelom na stražnjoj strani Ukupna duljina 300 mm	461805 300
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 100 mm	519400 100
Štitnici za uši tip STEEL	097795 STEEL
Štitnici za uši Bilsom® Viking® tip	097763
Opružni šestar sa šiljkom duljina D (L) 150 mm	457005 150