

**Garant****Radionička kolica uklj. asortiman alata Universal, 174 dijelova za četiri ladice, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	689000 1
GTIN	4062406158927
Razred artikla	61H

**Opis****Izvedba:**

Kompaktna radionička kolica nove serije GridLine sa sedam ladica od kojih su četiri opremljene isporučenim visokokvalitetnim stručnim alatom. Sastoji se od sljedećeg: Ključevi za vijke, nasadni ključevi 1/2 cola, odvijači, kliješta, čekići, turpije, udarni alati, bitovi, kutni odvijač i dodatni artikli. Preostale tri ladice mogu se pojedinačno zauzeti. Asortiman alata Universal nalazi se u dvobojnim polietilenskim umecima od tvrde pjene zahvaljujući kojima svaki alat pronalazi svoje definirano mjesto u radioničkim kolicima.

Otključavanje ladica radioničkih kolica obavlja se s pomoću centralne ručice za otključavanje u profilnoj ručki.

Na svakih 75 mm ladice isporučuje se jedna pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75, a svakih 125 mm ladice jedna pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125. Pretinac se po potrebi može zamijeniti s drugim radnim pločama (npr. bambus).

**Izvedba radioničkih kolica:**

- **Velika površina. Praktično. Čvrsta neklizajuća površina za odlaganje X-ABS koja ne oštećuje.**
- **Sistematična. Može se podijeliti. Sedam ladica pružaju mjesto za svaku količinu alata.**
- **Vizualno. Snažno. Dvobojno, praškasto lakirano, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.**

- **Mobilno. Stabilno. Dva fiksna i dva zakretna kotačića s blokadom kotača za pouzdan i miran rad i siguran položaj.**

#### Dio isporuke:

Radionička kolica: Jedan kom. br. 914540 vel. 7

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, 19-dijelna: Jedan kom. br. 952428 vel. 19

Asortiman ravnih i Phillips odvijača, 13-dijelni: 1 kom. br. 953432 vel. 13

Asortiman nasadnih ključeva od 1/2 cola, 30-dijelni: Jedan kom. br. 953747 vel. 30

3-dijelni asortiman čekića: Po 1 kom. br. 750110 vel. 300; 500

1 kom. br. 752520 vel. 40G

5-dijelni asortiman kliješta: Jedan kom. br. 954201 vel. 5

Garnitura turpija, 5-dijelna: Jedan kom. br. 517411 vel. 200

Asortiman kutnih odvijača za Torx® i 6-kutni, 22-dijelni: Jedan kom. br. 953141 vel. 22

Asortiman dljeteta, probijača i izbijača, 10-dijelni: Jedan kom. br. 954652 vel. 10

Asortiman radioničkog pribora, 63-dijelni: 1 kom. br. 676040

1 kom. br. 845020

1 kom. br. 763030 vel. 205

4-dijelni asortiman mjernog alata: 1 kom. br. 410100 vel. 150

1 kom. br. 461900 vel. 3

1 kom. br. 466200 vel. 2

1 kom. br. 081505 vel. 125

#### Napomena:

**Alat se isporučuje otpušten.**

**Ostale sustave za organizaciju alata za radionička kolica možete pronaći od br. 952048.**

**Isporuka opremljenih radioničkih kolica 689000 vel. 1 moguća je samo unutar EU-a.**

## Tehnički opis

Visina	1000 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
širina	800 mm
Broj ladica	7
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	16
Korisna širina ladica	500 mm
Dubina	500 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna površina ladice u G	20×16
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×10
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×20
Izlazni Četverokut	1/2 col
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Opremanje	opremljeno
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

## Pribor

LED džepna lampas baterijama tip 130 mm	081505 130
Asortiman bitova 61-dijelni	676040
LED džepna lampas baterijama tip 125 mm	081505 125
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 300 g	750110 300
Tračni metar, točnost 2 duljina 3 m	461900 3
Garnitura odvijača broj alata 13	953431 13
Garnitura turpija s 2K drškom, 5-dijelna u futrolimetal duljina bez drške 200 mm	517411 200
Univerzalni skalpel s 2K drškoms 3 noža, 18 mm	845020
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj alata 19	952428 19
Garnitura kliješta broj alata 5	954201 5
Mekani čekić s najlonskim umetcima Ø kućišta / materijal 40G mm	752520 40G
Garnitura dljeteta, probijača i izbijača broj alata 10	954652 10
Garnitura kutnih odvijača za Torx® i 6-kutni broj alata 22	953141 22
Pomično mjerilo mjerno područje 150 mm	410100 150
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 500 g	750110 500

Plastični sklopivi metar duljina 2 m	466200 2
Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola broj alata 30	953747 30
Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravneravne, namještanje širine otvora ukupna duljina 205 mm	763030 205
Radionička kolicas izvlačnim ladicama broj ladica 7	914540 7
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 2	667690 2
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 8 mm	747000 8
Plosnato dljeto ukupna duljina 200 mm	740500 200
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 3,5 mm	660030 3,5
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 13 mm	642325 13
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 4 mm	643229 4
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953431	952001 953431
Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna ukupna duljina 250 mm	706001 250
Križno dljeto ukupna duljina 200 mm	740600 200
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643229 10
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 22 mm	642325 22
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 27 mm	642325 27
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 4 mm	660030 4
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 2,5 mm	660030 2,5
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 16 mm	642325 16
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643229 14
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 5 mm	747000 5
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952428	952001 952428

Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713440 200
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 12 mm	642325 12
Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 180 mm	700940 180
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 4 mm	745500 4
Probijačmasivna izvedba Ø vrha 3 mm	745500 3
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 32 mm	642325 32
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641029 130
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643229 12
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 3	667690 3
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 6,5 mm	660030 6,5
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 30 mm	642325 30
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 1	667690 1
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 2 mm	747000 2
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 11 mm	642325 11
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 21 mm	642325 21
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641629 1/2
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954201	952001 954201
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640025 1/2
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 0	667690 0
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953747	952001 953747
Set L odvijača, za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača broj odvijača 13	625025 13
Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicomkromirani broj odvijača 9	627132 9
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 10 mm	660030 10
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj ključeva 19	613610 19

6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 24 mm	642325 24
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 5,5 mm	660030 5,5
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 6 mm	747000 6
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 3 mm	747000 3
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 75 mm	641029 75
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 8 mm	660030 8
T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641329 295
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953141	952001 953141
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 5 mm	643229 5
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 19 mm	642325 19
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954652	952001 954652
Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713040 200
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643229 6
Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran Ø vrha D 4 mm	747000 4
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 17 mm	642325 17
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 15 mm	642325 15
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 8 mm	642325 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643229 8
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 00	667690 00
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 10 mm	642325 10
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 2 mm	660030 2
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 18 mm	642325 18
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641029 255
6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola širina ključa 14 mm	642325 14
Maska za bravu za GridLine tip VA21	914227 VA21

Garnitura odvijača količina alata 13

953432 13