



## Akumulatorska udarna bušilica-odvijač ONE-KEY™, Tip: M18OPD2-5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
  - REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
  - Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  - Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
  - Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
  - LED-osvjetljenje radnog područja.
  - Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja u usporedbi sa standardnim DC motorima.
  - Elektronika REDLINK PLUS™ – zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.
- FUEL™ ONE-KEY™ – Najnovija generacija FUEL™ uređaja s integriranom Bluetooth tehnologijom za individualnu konfiguraciju, online upravljanje zalihama i izvještavanje uređaja.

Vrhunski model s velikim okretnim momentom FUEL™.

#### Standard:

FUEL™ ONE-KEY™ – Najnovija generacija FUEL™ uređaja s **integriranom Bluetooth tehnologijom za individualnu konfiguraciju, online upravljanje zalihama i izvještavanje uređaja.**

**Dio isporuke:**

Uključujući 2 litij-ionske baterije, punjač, transportni kovčeg (HD-Box) i kvačicu za pojas.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 nadalje i 073840.

Odgovarajući Bluetooth modul za praćenje pronaći ćete u e-trgovini pod br. 070103 TICK.

Odgovarajuće kompletne startera za br. 070111 pronaći ćete pod br. 073839.

Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Povezivanje s aplikacijama: OneKey

Oznaka proizvođača: M18 ONE PD2-502X

Kapacitet baterije: 5 A·h

Napon baterije: 18 V

Konstrukcija motora: FUEL™

maksimalni zakretni moment: 135 N·m

maksimalan broj okretaja 1. brzina: 0 - 550 min<sup>-1</sup>

## Tehnički opis

Kapacitet baterije	5 A·h
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Težina	2,2 kg
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 550 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	16 mm
maksimalni zakretni moment	135 N·m
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	1,33 m/s <sup>2</sup>
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	13,2 m/s <sup>2</sup>
Napon baterije	18 V
Povezivanje s aplikacijama	OneKey
tipična uporaba	Heavy Duty
Konstrukcija motora	FUEL™

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	M18 ONE PD2-502X
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	89 mm

---

## Pribor

Li-lonski sustav M18B4 Tip baterije, napon baterije MB18 V	073816 MB18
Litij-ionska baterija High Output™ Tip akumulatora, napon akumulatora MHB55 V	073809 MHB55
Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip M1218FC	073840 M1218FC