



Račna s finim zubima preklopiva, 1/4 cola, Tip: 1/4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	632385 1/4
GTIN	
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Četverokut pogona: 1/4 col

ukupna duljina: 119 mm

Broj zubaca: 72

Tehnički opis

Četverokut pogona	1/4 col
ukupna duljina	119 mm
Broj zubaca	72
Radni kut	5 stupanj
Površina	kromirano

