

**SNMG 120408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PH
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Vrsta	CA515
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 435 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje