

**CNMG 120404 Wiper, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Lomač odvojenih čestica	WQ
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 430 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje