

**CNMG 120412 Wiper, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 Wiper CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: WQ
Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Kutni radijus	1,2 mm

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje