

**SNMG 120404, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120404 CA515 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: CA515

Lomač odvojenih čestica: PQ

Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 105 - 510 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PQ
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	CA515

Brzina reza v_c glavna primjena	105 - 510 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje