

**CNMG 120408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA515 Vrsta: CA515  
Lomač odvojenih čestica: PQ  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 140 - 480 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 480 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PQ
Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje