

**CNMG 120408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PH
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje