

**CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 Wiper CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: WP
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 480 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 480 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	WP
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje