

**CNMM 120408, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Razred artikla	25E

Opis

CNMM 120408 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PX
Dubina reza a_p : 1 - 11 mm
Posmak f : 0,25 - 0,9 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min
Lomač odvojenih čestica	PX

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje