

**CNMG 160616, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250378 CA515
GTIN	4960664675593
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 160616 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PH
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje