

**CNMG 120412, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250372 CA515
GTIN	4960664675364
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 430 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 430 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr

Vrsta	CA515
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje